

Varistar CP Frame

Power Utilities

Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration.

KENMERKEN

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode
20630-065	24 U	1200 mm	600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-066	24 U	1200 mm	600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-067	24 U	1200 mm	600 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-068	24 U	1200 mm	600 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-071	24 U	1200 mm	800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-072	24 U	1200 mm	800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-073	24 U	1200 mm	800 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-074	24 U	1200 mm	800 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode
20630-075	29 U	1400 mm	600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-076	29 U	1400 mm	600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-077	29 U	1400 mm	600 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-078	29 U	1400 mm	600 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-079	29 U	1400 mm	800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-080	29 U	1400 mm	800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-081	29 U	1400 mm	800 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-082	29 U	1400 mm	800 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-083	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-084	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-085	33 U	1600 mm	600 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-086	33 U	1600 mm	600 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-087	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-088	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-089	33 U	1600 mm	800 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-090	33 U	1600 mm	800 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-091	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-092	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode
20630-093	38 U	1800 mm	600 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-094	38 U	1800 mm	600 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-095	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-096	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-097	38 U	1800 mm	800 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-098	38 U	1800 mm	800 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-099	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-100	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-101	42 U	2000 mm	600 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-102	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-103	42 U	2000 mm	600 mm	1100 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-104	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-105	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-106	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-107	42 U	2000 mm	800 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-108	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-109	42 U	2000 mm	800 mm	1100 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-110	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode
20630-261	42 U	2000 mm	600 mm	300 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-111	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-112	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-113	47 U	2200 mm	600 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-114	47 U	2200 mm	600 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-115	47 U	2200 mm	600 mm	1100 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-116	47 U	2200 mm	600 mm	1200 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-117	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-118	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-119	47 U	2200 mm	800 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-120	47 U	2200 mm	800 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-121	47 U	2200 mm	800 mm	1100 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-122	47 U	2200 mm	800 mm	1200 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-262	47 U	2200 mm	600 mm	300 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-123	52 U	2450 mm	600 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-124	52 U	2450 mm	600 mm	1100 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-125	52 U	2450 mm	600 mm	1200 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-126	52 U	2450 mm	800 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode
20630-127	52 U	2450 mm	800 mm	1100 mm	Zwart grijs	RAL 7021
20630-128	52 U	2450 mm	800 mm	1200 mm	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/3

Catalogusnummer	Voldoet aan	Framemateriaal	Materiaal	Producttype	Statische belasting	Type
20630-065		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-066		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-067		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-068		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-071		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-072		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-073		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-074		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-075		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-076		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-077		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-078		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-079		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-080		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard

Catalogusnummer	Voltoet aan	Framemateriaal	Materiaal	Producttype	Statische belasting	Type
20630-081		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-082		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-083		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-084		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-085		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-086		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-087		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-088		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-089		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-090		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-091		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-092		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-093		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-094		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-095		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-096		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-097		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-098		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard

Catalogusnummer	Voldoet aan	Framemateriaal	Materiaal	Producttype	Statische belasting	Type
20630-099		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-100		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-101		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-105		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-106		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-107		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-110	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-261		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-111		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-112		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-113		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-114	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-115	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard

Catalogusnummer	Voltoet aan	Framemateriaal	Materiaal	Producttype	Statische belasting	Type
20630-116	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-117		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-118		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-119		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-120	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-121	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-122	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-262		Staal	Staal	Kast/rekframe		Standaard
20630-123	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-124	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-125	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-126	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-127	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard
20630-128	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Staal	Kast/rekframe	1600 kgf	Standaard

Table 3/3

Catalogusnummer	Werkt met
20630-065	Varistar CP
20630-066	Varistar CP
20630-067	Varistar CP

Catalogusnummer	Werkt met
20630-068	Varistar CP
20630-071	Varistar CP
20630-072	Varistar CP
20630-073	Varistar CP
20630-074	Varistar CP
20630-075	Varistar CP
20630-076	Varistar CP
20630-077	Varistar CP
20630-078	Varistar CP
20630-079	Varistar CP
20630-080	Varistar CP
20630-081	Varistar CP
20630-082	Varistar CP
20630-083	Varistar CP
20630-084	Varistar CP
20630-085	Varistar CP
20630-086	Varistar CP
20630-087	Varistar CP

Catalogusnummer	Werkt met
20630-088	Varistar CP
20630-089	Varistar CP
20630-090	Varistar CP
20630-091	Varistar CP
20630-092	Varistar CP
20630-093	Varistar CP
20630-094	Varistar CP
20630-095	Varistar CP
20630-096	Varistar CP
20630-097	Varistar CP
20630-098	Varistar CP
20630-099	Varistar CP
20630-100	Varistar CP
20630-101	Varistar CP
20630-102	Varistar CP
20630-103	Varistar CP
20630-104	Varistar CP
20630-105	Varistar CP

Catalogusnummer	Werkt met
20630-106	Varistar CP
20630-107	Varistar CP
20630-108	Varistar CP
20630-109	Varistar CP
20630-110	Varistar CP
20630-261	Varistar CP
20630-111	Varistar CP
20630-112	Varistar CP
20630-113	Varistar CP
20630-114	Varistar CP
20630-115	Varistar CP
20630-116	Varistar CP
20630-117	Varistar CP
20630-118	Varistar CP
20630-119	Varistar CP
20630-120	Varistar CP
20630-121	Varistar CP
20630-122	Varistar CP

Catalogusnummer	Werkt met
20630-262	Varistar CP
20630-123	Varistar CP
20630-124	Varistar CP
20630-125	Varistar CP
20630-126	Varistar CP
20630-127	Varistar CP
20630-128	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

A combination of castors and castors with adjustable feet is not possible with the standard frame. Please order the mobile frame for this requirement

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE