

Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking

Energiebedrijven

IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.

The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

KENMERKEN

Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications

Opening angle 180°

Lever handle with push button

SPECIFICATIES

Table 1/2						
Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Kleur	Color Code	Voldoet aan
21630-876	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-877	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-878	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-879	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-880	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-881	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-882	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Kleur	Color Code	Voldoet aan
21630-883	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Catalogusnummer	Locking Type	Materiaal	Product Type	Protection Rating	Type	Works With
21630-876	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-877	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-878	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-879	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-880	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-881	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-882	5-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-883	5-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE