

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

KENMERKEN

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Catalogusnummer	Type vergrendeling	Materiaal	Producttype	Beschermingsgraad	Type	Werkt met
21630-760	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-761	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-762	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-763	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-764	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-765	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-766	5-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur, Plain	Varistar CP
21630-767	5-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur, Plain	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE