

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking

Energiebedrijven

IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

KENMERKEN

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for EMC applications

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Kleur	Color Code	Voldoet aan
21630-752	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-753	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-754	38 U	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-755	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-756	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-757	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Kleur	Color Code	Voldoet aan
21630-758	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-759	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/3

Catalogusnummer	Locking Type	Materiaal	Product Type	Protection Rating	Rack Width	Type
21630-752	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP55		Steel Door, Plain
21630-753	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP55	800 HP	Steel Door, Plain
21630-754	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP55		Steel Door, Plain
21630-755	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP55		Steel Door, Plain
21630-756	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP55		Steel Door, Plain
21630-757	4-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP55		Steel Door, Plain
21630-758	5-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP55		Steel Door, Plain
21630-759	5-Point Locking	Staal	Cabinet Door	IP55		Steel Door, Plain

Table 3/3

Catalogusnummer	Works With
21630-752	Varistar CP
21630-753	Varistar CP
21630-754	Varistar CP
21630-755	Varistar CP
21630-756	Varistar CP

Catalogusnummer	Works With
21630-757	Varistar CP
21630-758	Varistar CP
21630-759	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE