

Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened

Energiebedrijven

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

KENMERKEN

Glazed door

Height of connection plate 400mm

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Kleur	Color Code	Locking Type
21630-342	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-343	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-344	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-345	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-346	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-347	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Catalogusnummer	Product Type	Protection Rating
21630-342	Cabinet Door	IP20

Catalogusnummer	Product Type	Protection Rating
21630-343	Cabinet Door	IP20
21630-344	Cabinet Door	IP20
21630-345	Cabinet Door	IP20
21630-346	Cabinet Door	IP20
21630-347	Cabinet Door	IP20

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE