

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

Power Utilities

Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

KENMERKEN

Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type	Kleur	Kleurcode
21630-814	42 U	2000 mm	600 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-815	47 U	2200 mm	600 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-816	52 U	2450 mm	600 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-817	42 U	2000 mm	800 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-818	47 U	2200 mm	800 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-819	52 U	2450 mm	800 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-895	42 U	2000 mm	600 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-896	47 U	2200 mm	600 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type	Kleur	Kleurcode
21630-897	52 U	2450 mm	600 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-898	42 U	2000 mm	800 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-899	42 U	2000 mm	800 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021
21630-900	52 U	2450 mm	800 mm	Stalen deur, geperforeerd	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/3						
Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Type vergrendeling	Materiaal	Producttype	Beschermingsgraad
21630-814	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-815	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-816	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-817	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-818	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-819	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-895	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-896	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-897	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-898	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Type vergrendeling	Materiaal	Producttype	Beschermingsgraad
21630-899	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20
21630-900	IEC 61587-1	Poedercoating	3-punts vergrendeling, elektronisch	Staal	Kastdeur	IP20

Table 3/3

Catalogusnummer	Werkt met
21630-814	Varistar CP
21630-815	Varistar CP
21630-816	Varistar CP
21630-817	Varistar CP
21630-818	Varistar CP
21630-819	Varistar CP
21630-895	Varistar CP
21630-896	Varistar CP
21630-897	Varistar CP
21630-898	Varistar CP
21630-899	Varistar CP
21630-900	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE