

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

KENMERKEN

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3						
Catalogusnummer	Voltooien	Type vergrendeling	Materiaal	Producttype	Beschermingsgraad	Type
21630-171	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-210	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-211	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-212	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-213	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-214	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-215	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-216	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-217	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-218	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-219	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur
21630-220	Poedercoating	3-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	Stalen deur

Table 3/3

Catalogusnummer	Werkt met
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE