

SBS-R-FP Control Panel for Pipe Freeze Protection



SPECIFICATIES

Phase Quantity:	3
IP-classificatie:	IP65
Protection:	Miniature- / Earth Leakage Circuit Breaker
Montage:	Wall Mounted
Over Voltage Protection:	Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Naam van het item	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1	1	16 A, Type C	40 A	1
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1	3	16 A, Type C	40 A	1
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1	1	10 A, Type C	40 A	1
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1	3	10 A, Type C	40 A	1
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1

Catalogusnummer	Naam van het item	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30mA
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	2	6	16 A, Type C	40 A	2
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	2	6	10 A, Type C	40 A	2
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	2	6	13 A, Type C	40 A	2

Table 2/2

Catalogusnummer	Naam van het item	Hoogte	Breedte	Diepte	Housing Material
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	286 mm	418 mm	148 mm	Plastic
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	436 mm	418 mm	148 mm	Plastic
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	246 mm	310 mm	148 mm	Plastic
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	436 mm	418 mm	148 mm	Plastic
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Plastic
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Plastic
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	586 mm	418 mm	148 mm	Plastic
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	586 mm	418 mm	148 mm	Plastic
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	586 mm	600 mm	148 mm	Plastic

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latijns-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT