

Lade van 19 inch



19-inch laden maken montage van laptops mogelijk, schrijfpoppervlakken voor eenvoudige bediening. De SCHROFF 19-inch lade heeft een laadvermogen van 15 KG, waardoor een breed scala aan producten in de lade kan worden geassembleerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 15 kg

Optioneel schrijfpoppervlak

SPECIFICATIES

Statische belasting: 15kg
Producttype: Kast/reklade
Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Afwerking voorzijde
20110-054	1U	Poedercoating	1	Lichtgrijs	RAL 7035	
20110-061	1U	Poedercoating	1			Geanodiseerd
20110-180	1U	Poedercoating	1	Zwart grijs	RAL 7021	

Catalogusnummer	Rekhoogte	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Afwerking voorzijde
20110-055	2U	Poedercoating	1	Lichtgrijs	RAL 7035	
20110-056	3U	Poedercoating	1	Lichtgrijs	RAL 7035	
20110-062	2U	Poedercoating	1			Geanodiseerd
20110-063	3U	Poedercoating	1			Geanodiseerd
20110-181	2U	Poedercoating	1	Zwart grijs	RAL 7021	
20110-182	3U	Poedercoating	1	Zwart grijs	RAL 7021	

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Werk met	Snelle verzending
20110-054	Lade	19" kasten	Nee
20110-061	Lade	19" kasten	Nee
20110-180	Lade	19" kasten	Nee
20110-055	Lade	19" kasten	Nee
20110-056	Lade	19" kasten	Nee
20110-062	Lade	19" kasten	Nee
20110-063	Lade	19" kasten	Nee
20110-181	Lade	19" kasten	Nee
20110-182	Lade	19" kasten	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE