

Basis-PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulaire, compacte PDU. Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic Basic Power Distribution Units maken voeding in kasten mogelijk, evenals open frame racks en wandmontagekasten

Ingangsspanning 400 VAC, driefasig

C13- en C19-uitgangen

1RU aluminium profiel

Verstelbare montage zonder gereedschap

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EB0401	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(6) C19	6	Zwart
EB0402	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (6) C19	30	Zwart
EB0403	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(36) C13, (6) C19	42	Zwart
EB0450	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(21) C13/C19	42	Zwart
EB0807	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(6) C19	6	Zwart
EB0808	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(12) C13, (12) C19	24	Zwart
EB0809	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(18) C13, (6) C19	24	Zwart
EB0811	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(30) C13, (12) C19	42	Zwart

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EB0812	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(36) C13, (12) C19	48	Zwart
EB0850	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Vermogensklasse	Lengte ingangskabel	Locatie van de ingangskabel
EB0401	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	0		3m	Bovenste invoer
EB0402	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	0		3m	Bovenste invoer
EB0403	Geen stroomonderbreker	Nee	0	11,0 kVA	3m	Bovenste invoer
EB0450	Geen stroomonderbreker	Nee	0	11,5 kVA Noord-Amerika, 11,0 kVA International	1.8m	Bovenste invoer
EB0807	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6		3m	Bovenste invoer
EB0808	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6		3m	Bovenste invoer
EB0809	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6		3m	Bovenste invoer
EB0811	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6	22,0 kVA	3m	Bovenste invoer
EB0812	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6		3m	Bovenste invoer
EB0850	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	1.8m	Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Onderbrekings classificatie	Nominale spanning	Max. ingangsvermogen	Aan/uitschakelaar inbegrepen
-----------------	-----------------	------	-----------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------

EB0401	400V	3 PH WYE	5kAIC		11,0 kVA	
EB0402	400V	3 PH WYE	5kAIC		11,0 kVA	
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11,0 kVA	Nee
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11,5 / 11,0 kVA	Nee
EB0807	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0808	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0809	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22,0 kVA	Nee
EB0812	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17,3 / 22,1 kVA	Nee

Table 4/6

Catalogusnummer	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Stekkertype	Type meting	Verwijderbare ingangskabel
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Geen	Nee
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Geen	Nee
EB0403	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Geen	Nee
EB0450	20 A (16 A) Noord-Amerika, 16 A International	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Geen	Nee
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Geen	Nee
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Geen	Nee

Catalogusnummer	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Stekkertype	Type meting	Verwijderbare ingangskabel
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Geen	Nee
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Geen	Nee
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Geen	Nee
EB0850	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Geen	Nee

Table 5/6

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
EB0401						
EB0402						
EB0403	Staal	Poedercoating	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Staal	Poedercoating	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0811	Staal	Poedercoating	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0812						
EB0850	Staal	Poedercoating	1780mm	56mm	55mm	10kg

Table 6/6

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
-----------------	---------------------------	-------------------

EB0401	1	Nee
EB0402	1	Nee
EB0403	1	Nee
EB0450	1	Nee
EB0807	1	Nee
EB0808	1	Nee
EB0809	1	Nee
EB0811	1	Nee
EB0812	1	Nee
EB0850	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE