


Comline FTTX 19-inch/23-inch montageset voor paneelmontage/schuif



Comline FTTX 19-inch/23-inch paneelmontageset met een draagvermogen van 400 kg, zorgt voor eenvoudige montage op dieptebalken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Comline FTTX 19-inch/23-inch montageset voor paneelmontage/schuif

Voor montage op dieptelicht (raster van 25 mm)

Draagvermogen 400 kg

Er kunnen schuifrails worden gemonteerd

Voor inbouwmontage van 19-inch/23-inch componenten

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd

Producttype: Schuifbevestiging

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
22349-033	23U	1200mm	800mm	2	Nee
22349-032	10U	660mm	800mm	2	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE