


# CPCI seriële backplane



De nVent SCHROFF CompactPCI seriële backplanes ondersteunen de hoogste gegevensoverdrachtsnelheden met PCIe tot Gen 3, 10 GbE, USB 3,0 en S-ATA Rev. 3,0

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voldoet aan specificatie PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)

Utility-aansluiting aan de achterkant van het achtervlak

Mechanische centrering en spie-/coderingsstrip van roestvrij staal op elke volledig uitgeruste sleuf aan de voor- en achterzijde

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Producttype | Aantal sleuven | Rekhoogte | Type achterplaat             | Systeemsleuf | Sleufbreedte |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
| 23007-621       | Backplane   | 1              | 3U        | CompactPCI serieel, geen bus |              | 4HP          |
| 23007-641       | Backplane   | 1              | 3U        | CompactPCI serieel, geen bus |              | 4HP          |
| 23007-681       | Backplane   | 1              | 3U        | CompactPCI serieel, geen bus |              | 4HP          |

| Catalogusnummer | Producttype | Aantal sleuven | Rekhoogte | Type achterplaat                          | Systeemsleuf | Sleufbreedte |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 23007-661       | Backplane   | 1              | 3U        | CompactPCI serieel, geen bus              |              | 4HP          |
| 23007-642       | Backplane   | 2              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-653       | Backplane   | 3              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Juist        | 4HP          |
| 23007-682       | Backplane   | 2              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-643       | Backplane   | 3              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-654       | Backplane   | 4              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Juist        | 4HP          |
| 23007-644       | Backplane   | 4              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-655       | Backplane   | 5              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Juist        | 4HP          |
| 23007-683       | Backplane   | 3              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-645       | Backplane   | 5              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-693       | Backplane   | 3              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Juist        | 4HP          |

| Catalogusnummer | Producttype | Aantal sleuven | Rekhoogte | Type achterplaat                          | Systeemsleuf | Sleufbreedte |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 23007-636       | Backplane   | 6              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Juist        | 4HP          |
| 23007-684       | Backplane   | 4              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-694       | Backplane   | 4              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Juist        | 4HP          |
| 23007-637       | Backplane   | 7              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Juist        | 4HP          |
| 23007-605       | Backplane   | 5              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Juist        | 4HP          |
| 23007-627       | Backplane   | 7              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Links        | 4HP          |
| 23007-685       | Backplane   | 5              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-695       | Backplane   | 5              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Juist        | 4HP          |
| 23007-629       | Backplane   | 9              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Links        | 4HP          |
| 23007-628       | Backplane   | 8              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Links        | 4HP          |
| 23007-649       | Backplane   | 9              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-639       | Backplane   | 9              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Juist        | 4HP          |
| 23007-676       | Backplane   | 6              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Juist        | 4HP          |

| Catalogusnummer | Producttype | Aantal sleuven | Rekhoogte | Type achterplaat                          | Systeemsleuf | Sleufbreedte |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 23007-615       | Backplane   | 5              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Juist        | 4HP          |
| 23007-667       | Backplane   | 7              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Links        | 4HP          |
| 23007-677       | Backplane   | 7              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Juist        | 4HP          |
| 23007-668       | Backplane   | 8              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Links        | 4HP          |
| 23007-669       | Backplane   | 9              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Links        | 4HP          |
| 23007-689       | Backplane   | 9              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Full-mesh | Links        | 4HP          |
| 23007-679       | Backplane   | 9              | 3U        | CompactPCI serieel met Ethernet Star      | Juist        | 4HP          |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Connectortype | Type voedingsaansluiting         | Type utility-aansluiting | Breedte | Pakkethoeveelheid | Snelle verzending |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 23007-621       | AirMax VS     | Microfit                         | MicroMatch, 10-pins      | 19.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-641       | AirMax VS     | Microfit                         | MicroMatch, 10-pins      | 19.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-681       | AirMax VS     | Microfit                         | MicroMatch, 10-pins      | 19.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-661       | AirMax VS     | Microfit                         | MicroMatch, 10-pins      | 19.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-642       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 19.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-653       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 60mm    | 1                 | Nee               |

| Catalogusnummer | Connectortype | Type voedingsaansluiting         | Type utility-aansluiting | Breedte | Pakkethoeveelheid | Snelle verzending |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 23007-682       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 39.6mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-643       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 60mm    | 1                 | Nee               |
| 23007-654       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 80.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-644       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 80.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-655       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 100.6mm | 1                 | Nee               |
| 23007-683       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 60mm    | 1                 | Nee               |
| 23007-645       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 100.6mm | 1                 | Nee               |
| 23007-693       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 60mm    | 1                 | Nee               |
| 23007-636       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 120.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-684       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 80.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-694       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 80.3mm  | 1                 | Nee               |
| 23007-637       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 141.2mm | 1                 | Nee               |
| 23007-605       | AirMax VS     | PwrBlade                         | MicroMatch, 10-pins      | 159.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-627       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 141.2mm | 1                 | Nee               |

| Catalogusnummer | Connectortype | Type voedingsaansluiting         | Type utility-aansluiting | Breedte | Pakkethoeveelheid | Snelle verzending |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 23007-685       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 100.6mm | 1                 | Nee               |
| 23007-695       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 100.6mm | 1                 | Nee               |
| 23007-629       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 181.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-628       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 161.6mm | 1                 | Nee               |
| 23007-649       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 191.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-639       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 181.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-676       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 120.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-615       | AirMax VS     | PwrBlade                         | MicroMatch, 10-pins      | 159.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-667       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 141.2mm | 1                 | Nee               |
| 23007-677       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 141.2mm | 1                 | Nee               |
| 23007-668       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 161.6mm | 1                 | Nee               |
| 23007-669       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 181.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-689       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 181.9mm | 1                 | Nee               |
| 23007-679       | AirMax VS     | Stroombugs voor M4-kabelschoenen | MicroMatch, 10-pins      | 181.9mm | 1                 | Nee               |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE