

CPCI Serial System With Pluggable PSU, 4 U, 9 Slot

4 U CompactPCI Serial System with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one 3U Pluggable Power Supply.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG CPCI-S.0

System with vertical card cage. For Board format 3U

Backplane 9 slot, 3U CompactPCI Serial (single star Ethernet topology), System slot left

Heat dissipation via 1 U hot-swap fan unit

Supports PCIe up to Gen3, USB 2.0 and 3.0, SATA up to Rev 3.0, and Ethernet up to 10 GBase-T

Retrofittable air filter

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Type	Type achterzijde	Gegevensoverdracht	Vermogen per sleuf
24579-416	Systeem	9	19 inch rekmontage	3 U CompactPCI Serial met Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Type	Type achterzijde	Gegevensoverdracht	Vermogen per sleuf
24579-421	Systeem	9	19 inch rekmontage	3 U CompactPCI Serial met Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Luchtstroomrichting	Rekhoogte	Type voeding	Voeding inbegrepen	I/O achter
24579-416	100 – 240V	Onder naar boven	4U	(1) Insteekbare voeding	Ja	Nee
24579-421	100 – 240V	Onder naar boven	4U	(2) Insteekbare voeding	Ja	Ja

Table 3/3

Catalogusnummer	Voldoet aan	Diepte	Hoogte	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nee
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Preference types can be ordered directly from stock, other configurations on request.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE