


Dubbele testaansluiting, Ø 2 mm



Dubbele testaansluitingen voor montagevlak 1 en 2, kort en lang type.

Soldeertemperatuur mag maximaal 5 seconden worden aangebracht. De kunststof behuizing moet worden beschermd tegen de soldeergolf bij golfsolderen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Dubbele testaansluitingen voor systeem voorelement

SPECIFICATIES

Diameter: 2mm
Producttype: Socket

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Pakkethoeveelheid	AC-spanning	Max. Stroom	Testspanning bij 50 Hz	Omgevingstemperatuur
69004-089	Lang, montagevlak 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-131	Kort, montagevlak 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-090	Lang, montagevlak 2	10	30V	1A	1kV	-25 to 70°C

Table 2/2

Catalogusnummer	Soldeertemperatuur	Brandbaar vermogen	Snelle verzending
-----------------	--------------------	--------------------	-------------------

69004-089	260°C	UL® 94V-0	Nee
69004-131	260°C	UL® 94V-0	Nee
69004-090	260°C	UL® 94V-0	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Afmetingen van verbindingsspinnen: 0,3 × 0,6 mm.

Vereist voorpaneel boor gat: Ø 4 mm.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE