



19-inch ventilatoreenheid, 1 u, met schakelaar aan voorzijde, 6 ventilatoren, 230 VAC

CATALOGUSNUMMER

10713-112



Aan de voorzijde gemonteerde, verlichte netspanningsschakelaar op AC-apparaten, in combinatie met een extra stopcontact aan de achterzijde; mechanische trekcontlasting voor netvoedings- en voedingskabels.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kan worden aangepast aan subracks

Contactbeveiliging volgens DIN en ISO 13857

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Ventilatoreenheid

Ingangsspanning AC: 230V

Pakkethoeveelheid: 1

Voltooien: Aluminium-verzinkt; Geanodiseerd

Materiaal: Staal; Aluminium

Net Weight: 5.63kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het netsnoer afzonderlijk.

Ingangsspanning met groot bereik (86 ... 264 VAC) beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE