



VME64x-systeem, mast, 4 u, voeding met open frame

CATALOGUSNUMMER

10836-050



VME64 towersysteem voor 7 VME64x kaarten 6 u, 160 mm. De stroom voor het systeem wordt geleverd door een open frame voeding. Een ventilatorregelmodule bewaakt de ventilatoren, de temperatuur en de spanning.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Systeem conform IEC 60297-3:101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane voldoet aan VITA 1.1:1997

Voeding, open frame, 560 W (400 W bij < 180 VAC)

Backplane VME64x 7 -sleuf, 6 u, J1/J2 monolithisch zonder P0-connector, conform VITA 1-1994 en 1.1-1997

Warmteafvoer door 2 ventilatoren, koeling van voor naar achter; temperatuur?geregeld door ventilatorregelmodule (FCM)

Systeem voor standaardmontage van printplaten met printplaatformaat, 6 u, 160 mm diep

Displaymodule voor DC-bedrijfsspanningen, ventilator en temperatuuralarm

Optie voor het monteren van een 5,25-inch dvd-station

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 7

Type: Toren

Type achterzijde: 6 u VME64 uitbreiding

Gegevensoverdracht: VME64; VME2eSST

Vermogen per sleuf: 30W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Voor naar achter

Rekhoogte: 10U

Type voeding: Open frame

Voeding inbegrepen: Ja

I/O achter: Nee

Voldoet aan: ANSI/VITA 1.1-1997

Diepte: 500mm

Hoogte: 496.25mm

Breedte: 177mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE