


Voeding 19-inch DC/DC-koelvermogen 100 W, Triple, CPDC 312

CATALOGUSNUMMER

13103-016



Inplugbare 19-inch voedingen met H15-connector voor toepassingen zonder ventilator.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Breed ingangsspanningsbereik van 20 tot 72 VDC

Galvanische scheiding tussen primaire en secundaire circuits

Hoge vermogensdichtheid

Extern AAN/UIT

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Voeding

Type: 19-inch DC/DC-omvormer

Ingangsspanning DC: 20 – 72V

Macht: 98W

Aantal uitgangsspanningen: 3

Spanning 1: 5V

Stroom 1: 10A

Spanning 2: 12V

Stroom 2: 2A

Spanning 3: 12V

Stroom 3: 2A

Rekhoogte: 3U

Rekbreedte: 6HP

Gross Weight: 0.585kg

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Zie AC/DC geschakelde voeding voor ingangsspanning 100-360 VDC.

Bestel het voorpaneel afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE