

Lade van 19 inch, 2 u, RAL 7021

CATALOGUSNUMMER

20110-181



19-inch laden maken montage van laptops mogelijk, schrijffoppervlakken voor eenvoudige bediening. De SCHROFF 19-inch lade heeft een laadvermogen van 15 KG, waardoor een breed scala aan producten in de lade kan worden geassembleerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 15 kg

Optioneel schrijffoppervlak

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 2U

Voltooien: Poedercoating

Pakkethoeveelheid: 1

Kleur: Zwart grijs

Kleurcode: RAL 7021

Type: Lade

Materiaal: Staal

Producttype: Kast/reklade

Statische belasting: 15kg

Werkt met: 19" kasten

Net Weight: 8.71kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE