

AC-ventilator, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³/h

CATALOGUSNUMMER

20713-243

Axiale ventilator, 119 mm, met AC-ingang. Vervangend onderdeel voor 1 u ventilatorladen.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

119 mm DC-ventilator met stekker voor aansluitkabel

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Fan

Werkt met: 19-inch ventilatorladen

Breedte: 119mm

Lengte: 119mm

Hoogte: 38mm

AC-spanning: 230V

Frequentie: 50/60 Hz

Luchtstroom bij 50 Hz: 162m³/h

Luchtstroom bij 60 Hz: 192m³/h

Geluidsniveau bij 50 Hz: 37dB(A)

Geluidsniveau bij 60 Hz: 41dB(A)

Vermogen bij 50 Hz: 15W

Vermogen bij 60 Hz: 14W

Max. Statische druk: 73Pa

Omgevingstemperatuur: 70°C

Gross Weight: 0.568kg

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel aansluitkabel en beschermrooster afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE