


Varistar-ventilator met bovenkap, hoogte 38 mm, 162 m³/u

CATALOGUSNUMMER

23130-165



Bovenkleppen met ventilatoren zijn compacte actieve koeleenheden die geen ruimte in het rek verbruiken. De Varistar-ventilator voor de bovenkap wordt geleverd met hoge specificaties.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Varistar-ventilator met bovenkap, hoogte 38 mm, 162 m³/u.

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Fan

Productfamilie: Varistar

Werkt met: Varistar CP

AC-spanning: 230V

Diepte: 119mm

Frequentie: 50/60 Hz

Luchtstroom bij 50 Hz: 162m³/h

Luchtstroom bij 60 Hz: 192m³/h

Geluidsniveau bij 50 Hz: 37dB(A)

Geluidsniveau bij 60 Hz: 41dB(A)

Vermogen bij 50 Hz: 15W

Vermogen bij 60 Hz: 14W

Max. Statische druk bij 50 Hz: 73Pa

Max. Statische druk bij 60 Hz: 88Pa

Omgevingstemperatuur: 70°C

Hoogte: 38mm

Breedte: 119mm

Voltooien: Poedercoating

Materiaal: Staal

Pakkethoeveelheid: 1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE