



Schuifmoer, geschikt voor 2 moeren, 12 stuks

CATALOGUSNUMMER

24560-166



De schuifmoer wordt in de groef van de horizontale rail geplaatst in plaats van in het inzetstuk met schroefdraad om een onderste scharnierend voorpaneel te monteren.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De schuifmoer wordt in de groef van de horizontale rail geplaatst in plaats van in het inzetstuk met schroefdraad

PRODUCTKENMERKEN

Pakkethoeveelheid: 12

Materiaal: Polybutyleentereftalaat

Producttype: Moer

Type: Schuifmoer

Werkt met: Voorpanelen

Net Weight: 0.018kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Zie de montage-instructies voor meer informatie.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE