

Airbender, inzetstuk kaartgeleider, 70P-blokkering, 4HP, 160 mm, 10-delige set

CATALOGUSNUMMER

24563-040



De nVent SCHROFF Airbender Inlay verbetert de koefficiëntie met maximaal 85% per sleuf door de luchtstroom te balanceren in omgevingen met gemengde impedantie. Het is eenvoudig te installeren, vermindert het geluid van de ventilator en verbetert de algehele systeemprestaties.

KENMERKEN

De inzetstukken voor de Airbender-kaartgeleiders verbeteren de koefficiëntie in elektronische systemen met maximaal 85% per 4 pk-sleuf door de luchtstroom te balanceren in omgevingen met gemengde luchtimpedanties

70% verstopping: De Airbender introduceert extra luchtimpedantie in sleuven met minder kritieke componenten, waardoor de luchtstroom wordt omgeleid naar meer kwetsbare zones en betere koelresultaten voor alle kaarten worden gegarandeerd

Eenvoudige installatie: Bevestig de Airbender eenvoudig in de plastic kaartgeleiders van nVent SCHROFF en zet de Airbender optioneel vast met een schroef

Stimuleert de geluidsontwikkeling van de ventilatoren door deze op een efficiënt bedrijfspunt te houden

Air bender and CassettePRO cannot be used together in the same slot.

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Air Baffle

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Werkt met: Subracks; Gevallen; Systemen

Rekbreedte: 4HP

Diepte: 160mm

Materiaal: Polycarbonaat

Hoeveelheid in verpakking: 10

Kleur: Grijs

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

AirBenders met verschillende verstoppingsniveaus beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE