



Splitsende extrusie 6 u voor gecombineerde montage, robuust

CATALOGUSNUMMER

24566-400



De steun is met bouten in de roostergaten van de horizontale rails bevestigd en maakt een splitsing van een 6 u-subrack in 2 x 3 u-delen mogelijk.



KENMERKEN

Bestel de middelste horizontale rail („zwaar” of „licht”) afzonderlijk

Splijtplaat voor gecombineerde montage in één behuizing (6U-installatie en 2 x 3U-installatie)

De voorzijde moet worden afgedekt door een 2HP voorpaneel

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Montageset

Productfamilie: EuropacPRO

Type: Gecombineerd, Rugged

Werkt met: Subracks

Materiaal: Zinklegering

Rekhoogte: 6U

Pakkethoeveelheid: 2

Net Weight: 0.25kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productsterkten, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE