


RatiopacPRO 19-inch towerbehuizing, achteraf te monteren afscherming, voorste afwerking, 4 u, 84 pk, 495 mm

CATALOGUSNUMMER

24571-395



De nVent SCHROFF RatiopacPRO-torenbehuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de tas heeft een slank ontwerp en voetjes voor desktoptoepassingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geval gebaseerd op RatiopacPRO met case voeten

Montageruimte 4 u, 84 pk, diepte 475 mm

Retrofitbare EMC-afscherming

Symmetrisch ontwerp, identieke voor- en achterzijde

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Case

Productserie: RatiopacPRO

Type: Toren

Rekhoogte: 4U

Hoogte: 177mm

Bruikbare hoogte: 156.8mm

Rekbreedte: 84HP

Breedte: 448.9mm

Bruikbare breedte: 432mm

Diepte: 495.5mm

EMC-afscherming: Nee (achteraf te installeren)

Statische belasting: 25kg

Beschermingsklasse: IP20

Constructie voorframe: Zijafwerking; Horizontale rails

Koeloctie: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Gepassiveerd; Poedercoating

Materiaal: Aluminium

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Wijzigingen (speciale kleuren of formaten).

Aangepaste oplossingen (uitsparingen in bovenklep, onderplaat of zijpanelen).

Montageservice vanaf 1 stuk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE