


RatiopacPRO, Complete Case, Desktop, Shielded, Front Trim, 6 U, 42 HP, 315 mm

CATALOGUSNUMMER

24572-064



The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards

Shielded

Version with cover strips

Ventilation slit in base plate

Rear panel perforated

Conforms with DIN EN 62368-1

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Rekbreedte: 42HP

Diepte: 315.5mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Bruikbare hoogte: 245.7mm

Bruikbare breedte: 219mm

Constructie voorframe: Zijafwerking; Horizontale rails

Koeloptie: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101,10; IEEE 1101.11

EMC-afscherming: Ja

Afwerking: Geëloxeerd; Gepoedercoat

Hoogte: 265.9mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: RatiopacPRO

Producttype: Omkasting

Beschermingsklasse: IP20

Statische belasting: 25kg

Type: Behuizing voor 19 inch onderdelen

Breedte: 235.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Modifications (special colours or sizes).

Custom solutions (cut-outs in top cover, base plate or side panels).

Assembly service from 1 piece.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE