


CPCI-systeem met insteekbare voedingseenheid, PSB H.110, 4 u, 8 sleuven

CATALOGUSNUMMER

24579-135



4 u CompactPCI-systeem met PSB en H.110, met horizontale kaartbehuizing voor acht 6 u-kaarten, eighth RTM-kaarten en twee CompactPCI 3 u-pluggable voedingen. Optie om maximaal vier inpluggbare voedingen in te bouwen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Systeem in overeenstemming met IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, voldoet aan PICMG 2,16

Systeem met horizontale kaartbehuizing. Formaat bord voorzijde: 6 u, 160 mm diep; I/O achterzijde: 6 u, 80 mm diep

Monolithische backplane voor (signalen en voeding) 64-bits CompactPCI; PSB (Package Switched Backplane), PICMG 2,16; H.110, 8 sleuven, 6 u, 64-bits CompactPCI (2 fabric/switch-sleuven, 6 knooppuntsleuven H.110), systeemsleuf links; geïntegreerde power-backplane met 2 P 47-connectors

Warmteafvoer door warmteverwissel ventilatoreenheid, luchtstroom van links naar rechts

Geschikt voor twee 19-inch CompactPCI-voedingseenheden van 250 W (3 u, 8 HP)

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 8

Type: 19-inch rekmontage

Type achterplaat: 6 u CompactPCI met PSB en H.110

Gegevensoverdracht: 64-bits PCI-bus; GbE

Voeding per sleuf: 40W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Van links naar rechts

Rekhoogte: 4U

Type voeding: (2) insteekbare voeding

Inclusief voeding: Nee

I/O achter: Ja

Voldoet aan: PICMG 2,0 R3.0

Diepte: 275mm

Hoogte: 177mm

Net Weight: 9.41kg

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE