

Flexibele warmtegeleider (FHC) met tussenschaal, 70 mm

CATALOGUSNUMMER

24830-001



Het geleiderblok zet verticaal uit/krimpt verticaal om de tolerantiestapeling te compenseren en optimaliseert het oppervlaktecontact en de druk langs het thermische pad; er is geen thermische spleet nodig.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ontworpen voor ATX/ITX/Mini ITX en COM met Intel Core-processors en AMD-processors met de volgende sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatibel met Interscale C-behuizingen

Biedt toonaangevende prestaties op het gebied van geleidingskoeling, 70% verbetering ten opzichte van koelmethode voor stroomgeleiding

Het geleiderblok zet verticaal uit/krimpt verticaal om de fortolerantie te compenseren en optimaliseert het oppervlaktecontact en de druk langs het thermische pad; er is geen thermische gappad nodig

Bevestigd aan printplaat met montagebeugels, afzonderlijk verkrijgbaar

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Geleiderblok

Productfamilie: Interscale

Type: Warmtegeleider

Werkt met: Gevallen

Pakkethoeveelheid: 1

Diepte: 50mm

Breedte: 50mm

Voltooien: Geanodiseerd; Aluminium-verzinkt

Materiaal: Aluminium; Staal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de montagebeugel (Intel of AMD, vermeld onder accessoires) om de FHC op de kaart te monteren.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE