


19" Front Panel, 1 U, 3 mm, Al, Anodized, Untreated Edges

CATALOGUSNUMMER

30219-098



Front panels made of Aluminum.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aluminum, 4 or 3 mm thick, with Anodized or Painted finish

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 1U

Diepte (D): 3mm

Type accessoire: Frontpaneel

Montage: Opschroefbare voorzijde

Afwerking: Geanodiseerd

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking achterzijde: Geanodiseerd

Behandelde randen: Nee

EMC-afscherming: Nee

Hoogte (H): 43.6mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel

Rekbreedte: 95HP


Type: 19 inch frontpaneel

Breedte (W): 483mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order 19" assembly kit separately.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE