

35-1 PCB-Tainer

CATALOGUSNUMMER

35-1B-2-6-3



De printplaathouder uit de serie 35-1 is ideaal voor het vasthouden van printplaten bij toepassingen met lage schokken en trillingen.

?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën zoals beryllium, waarvan de staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Lengte 50,8 mm (2,0 inch) tot 152,4 mm (6,0 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)

Gewicht 0,37 g/cm (0,033 oz)

DSCC 85020 EN 85021 / DSCC CID 55563

Vervaardigd van beryllium koper of roestvrij staal

Veergebaseerd retentieontwerp

Ondersteunt printplaten met een dikte van 0,79 mm (0,031 inch), 1,59 mm (0,063 inch), 2,38 mm (0,094 inch) en 3,18 mm (0,125 inch)

Wordt met standaard klinknagels of schroeven op de behuizing gemonteerd

Hoogte 4,57 mm (0,180 inch)

Voor plaatmetaaltoepassingen

Breedte 9,14 mm (0,360 inch) of 10,16 mm (0,400 inch) afhankelijk van de dikte van de plaat

Verkrijgbaar zonder platen of met zilver, ebanol, koper, goud, nikkel, zink helder chromaat of zinkgeel chromaat beplating

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Printplaathouder

Materiaal: Roestvrij staal; Beryllium Copper

Type: Printplaathouder (veerontwerp)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Van tijd tot tijd kan nVent zijn productspecificaties aanpassen om te voldoen aan toepasselijke industriële, militaire of andere relevante normen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen geannuleerde of vervangen militaire specificaties worden gecertificeerd volgens de meest recente of vervangende specificaties. Producten die in overeenstemming met dergelijke specificaties zijn vervaardigd, worden geacht volledig in overeenstemming te zijn, ongeacht of u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, zelfs als deze afwijken van de oorspronkelijke specificatie of de wijzigingen waarnaar de klant verwijst.

Timing en beschikbaarheid van producten die Beryllium kopermateriaal bevatten, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal en hebben levertijden tot 18 weken.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE