

LE260 met hendel bediende Card-Lok

CATALOGUSNUMMER

LE260-4.80TM2-2



De LE260-serie heeft een hefboom zonder gereedschap, ideaal voor onderhoud op veldniveau, en een geïntegreerde afzuiging die een mechanisch voordeel van 4:1 biedt. Op verzoek vooraf gekalibreerd verzonden voor sluitkracht.

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Lengte 96,5 mm (3,80 inch) tot 325 mm (80 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)

Geïntegreerde uitneemgereedschap

DSCC CID 59789

5 segmenten, ontwerp met schacht

Hendel bediend

Gewicht 1,17 g/cm (0,105 oz)

Flexibele montage mogelijkheden

Min. Uitschuiving 8,26 mm (0,325 inch)

Profiel 6,35 mm (0,250 inch) x 6,26 mm (0,270 inch)

Alleen verkrijgbaar met zwarte geanodiseerde beplating

Voor toepassingen met koude wand

Gemiddelde klemkracht = vooraf gekalibreerd op 125 lbs of 145 lbs, door de klant gedefinieerd

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Printplaathouder

Materiaal: Aluminium

Type: Met schacht

Thermische prestaties: Goed

Profiel: 6.35 x 6.26 mm

Sluitkracht: 45 – 90kgf

Breedte tussenruimte: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Van tijd tot tijd kan nVent zijn productspecificaties aanpassen om te voldoen aan toepasselijke industriële, militaire of andere relevante normen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen geannuleerde of vervangen militaire specificaties worden gecertificeerd volgens de meest recente of vervangende specificaties. Producten die in overeenstemming met dergelijke specificaties zijn vervaardigd, worden geacht volledig in overeenstemming te zijn, ongeacht of u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, zelfs als deze afwijken van de oorspronkelijke specificatie of de wijzigingen waarnaar de klant verwijst.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE