


Etsirack 19-inch tot 21-inch adapterset



Met de 19-inch adapter kunnen 19-inch componenten worden geïnstalleerd in het metrische Etsirack.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gelijke spelingen worden verkregen boven en onder tussen de 19-inch adapter en de metrische hoogtestappen

Met de 19-inch adapter kunnen 19-inch componenten worden geïnstalleerd in het metrische Etsirack

SPECIFICATIES

Producttype:	Adapter
Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Chrome
Type:	Etsirack
Productfamilie:	EuropacPRO
Werkt met:	Subracks

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
20838-084	3U	2	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
20838-086	6U	2	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montageafmetingen en spelingen zie tekening.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE