


EuropacPRO 19-inch subrackset voor achterplaat, zwaar, afgeschermd, voorhandgreep



EMC afgeschermd subrack voor backplane-montage, zware uitvoering met tox-gelaste zijpanelen en voorhandgreep.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type H („zwaar”), 19-inch beugel is stevig bevestigd aan zijpaneel (tox-koud gelast) en bevat handgrepen

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Aluminium constructie

Type horizontale rail „zwaar”

Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Schokken en trillingen getest volgens de Duitse "Bahn"-normen BN 411002, BN 411003

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Producttype:	Subrack/chassis
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Pakkethoeveelheid	Voor montage	Diepte van de plank	Type EMC-pakking
24567-172	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Textiel
24567-173	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24567-174	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24567-472	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Textiel
24567-473	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24567-474	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Textiel

Table 2/3


Catalogusnummer	Schok- en trillingstolerantie	Inclusief handvat	Montage	Voldoet aan	Rekbreedte	Statische belasting
24567-172	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-173	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-174	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-472	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-473	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-474	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Catalogusnummer	Snelle verzending
24567-172	Nee
24567-173	Nee
24567-174	Nee
24567-472	Nee
24567-473	Nee
24567-474	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE