

EuropacPRO 19-inch subrackset voor DIN-connector, schuifrail, Retrofit-afscherming



Niet-afgeschermd subrack voor Din connector montage en 60603-2, subrack kan worden gemonteerd op schuifrails om de subrack in een kast te ondersteunen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type F („flexibel“), 19-inch beugel met inkeping voor schuifrail

Geïnstalleerde last tot 11 kg

Subrack kan worden gebruikt met schuifrails

Horizontale rails, achterzijde, voor connectormontage (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Inzetstuk met schroefdraad vooraf gemonteerd

SPECIFICATIES

Statische belasting:	11kg
EMC-afscherming:	Nee
Producttype:	Subrack/chassis

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Voor montage	Diepte van de plank	Type EMC-pakking
-----------------	-----------	--------	-------------------	--------------	---------------------	------------------

24553-192	3U	235mm	1	DIN-aansluiting	160mm, 220mm	Roestvrij staal
24553-193	3U	295mm	1	DIN-aansluiting	160mm, 220mm, 280mm	Roestvrij staal
24553-194	3U	355mm	1	DIN-aansluiting	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal
24553-492	6U	235mm	1	DIN-aansluiting	160mm, 220mm	Roestvrij staal
24553-493	6U	295mm	1	DIN-aansluiting	160mm, 220mm, 280mm	Roestvrij staal
24553-494	6U	355mm	1	DIN-aansluiting	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal

Table 2/3

Catalogusnummer	Inclusief handvat	Montage	Voldoet aan	Voltooien	Materiaal	Rekbreedte
24553-192	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Gepassiveerd	Aluminium	84HP
24553-193	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Gepassiveerd		84HP
24553-194	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Gepassiveerd		84HP
24553-492	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Gepassiveerd		84HP
24553-493	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Gepassiveerd		84HP
24553-494	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Gepassiveerd		84HP

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
24553-192	Nee
24553-193	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
24553-194	Nee
24553-492	Nee
24553-493	Nee
24553-494	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE