


EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, Retrofit-afscherming, SNCF

Subrack voor spoorwagtoepassingen, conform SNCF-standaard, niet-afgeschermd versies.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

SNCF-geregistreerd, EuropacPRO-fer, getest volgens NF F 61-005 en NF F 60-002

De 19-inch steun is stevig bevestigd aan het zijpaneel (tox-koud gelast) en is vooral geschikt voor hoge mechanische spanningen (trillingsbestendigheid)

Zijdelingse steunbalken volgens NFF-standaard vergemakkelijken het aanbrengen van de steun in het (kast)frame. De dubbele 19-inch schroefpositie zorgt voor extra veiligheid (NFF-standaard)

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Aluminium constructie

Type horizontale rail „zwaar”

SPECIFICATIES

Statische belasting:	15kg
Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd

Voldoet aan: IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

EMC-afscherming: Nee

Producttype: Subrack/chassis

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Voor montage	Diepte van de plank
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Backplane	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Backplane	220mm
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Backplane	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Backplane	220mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Type EMC-pakking	Schok- en trillingstolerantie	Inclusief handvat	Montage	Certificeringen	Snelle verzending
21500-027	Textiel	5g (force)	Ja	Rek	RoHS, SNCF	Nee
21500-029	Textiel	5g (force)	Ja	Rek	RoHS, SNCF	Nee
21500-070	Textiel	5g (force)	Ja	Rek	RoHS	Nee
21500-067	Textiel	5g (force)	Ja	Rek	RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Testrapporten zijn online beschikbaar.

Fer = ferroviaire = Franse spoorwegen, 1 T = 4 pk = 20,32 mm Receptacle/montageframe voor subracks, roestvrij staal, 9 T of 21 T op aanvraag.

Contactdoos/montageframe voor subracks, roestvrij staal, 9 T of 21 T op aanvraag.

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE