

EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, afgeschermd, en 50155, CompactPCI



Subrack voor spoorwegtoepassingen, conform EN50155-norm, voor compacte PCI-toepassingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Schokken en trillingen getest volgens en 50155, deel 12.2.11

De 19-inch steun is stevig bevestigd aan het zijpaneel (tox-koud gelast) en is vooral geschikt voor hoge mechanische spanningen (trillingsbestendigheid)

De dubbele 19-inch schroefpositie zorgt voor extra veiligheid (NFF-standaard)

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Aluminium constructie

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

SPECIFICATIES

Statische belasting:	15kg
Rekbreedte:	84HP

Diepte:	235mm
Materiaal:	Aluminium
Voldoet aan:	IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11; EN 50155 deel 12.2.11
Producttype:	Subrack/chassis
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Voor montage	Diepte van de plank	Type EMC-pakking	Schok- en trillingstolerantie
21500-081	3U	1	Backplane	160mm	Textiel	5g (force)
21500-082	6U	1	Backplane	160mm	Textiel	5g (force)

Table 2/2

Catalogusnummer	Inclusief handvat	Montage	Voltooien	Snelle verzending
21500-081	Ja	Rek	Geanodiseerd, Gepassiveerd	Nee
21500-082	Ja	Rek	Geanodiseerd, Gepassiveerd	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Testrapporten zijn online beschikbaar.

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE