


EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, afgeschermd, SNCF

Subrack voor spoorwagtoepassingen, conform SNCF-norm.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

SNCF-geregistreerd, EuropacPRO-fer, getest volgens NF F 61-005 en NF F 60-002

De 19-inch steun is stevig bevestigd aan het zijpaneel (tox-koud gelast) en is vooral geschikt voor hoge mechanische spanningen (trillingsbestendigheid)

Zijdelingse steunbalken volgens NFF-standaard vergemakkelijken het aanbrengen van de steun in het (kast)frame. De dubbele 19-inch schroefpositie zorgt voor extra veiligheid (NFF-standaard)

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Aluminium constructie

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

SPECIFICATIES

Statische belasting: 15kg

Diepte: 320mm

Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Voldoet aan:	IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Producttype:	Subrack/chassis
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Voor montage	Diepte van de plank	Type EMC-pakking
21500-028	6U	84HP	1	Backplane	220mm	Textiel
21500-030	3U	84HP	1	Backplane	220mm	Textiel
21500-071	6U	36HP	1	Backplane	220mm	Textiel
21500-068	3U	36HP	1	Backplane	220mm	Textiel

Table 2/2

Catalogusnummer	Schok- en trillingstolerantie	Inclusief handvat	Montage	Certificeringen	Snelle verzending
21500-028	5g (force)	Ja	Rek	SNCF, RoHS	Nee
21500-030	5g (force)	Ja	Rek	SNCF, RoHS	Nee
21500-071	5g (force)	Ja	Rek	RoHS	Nee
21500-068	5g (force)	Ja	Rek	RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Fer = ferroviaire = Franse spoorwegen, 1 T = 4 pk = 20,32 mm.

Contactdoos/montageframe voor subracks, roestvrij staal, 9 T of 21 T op aanvraag.

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE