


EuropacPRO Advanced EMC-zijpaneel



Aluminium zijpaneel 3 mm om de EMC-afscherming van de subrack te vergroten door de niet-benodigde uitsparingen af te dekken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Afdekkingen van zijpaneel voor extra laterale RF-afscherming

Gemonteerd aan de buitenkant van het standaard zijpaneel

Inclusief montagemateriaal

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Productserie:	EuropacPRO
Afwerking:	Gepassiveerd
Producttype:	Zijpaneel
Werkt met:	Subracks
Type:	Type H
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Lengte	Verpakkingseenheid	Snelle verzending
24563-255	3U	175mm	2	175mm	Paar	Nee
24563-256	3U	235mm	2	235mm	Paar	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Lengte	Verpakkingseenheid	Snelle verzending
24563-257	3U	275mm	2	275mm	Paar	Nee
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	Paar	Nee
24563-259	3U	295mm	2	295mm	Paar	Nee
24563-260	3U	355mm	2	355mm	Paar	Nee
24563-261	3U	415mm	2	415mm	Paar	Nee
24563-262	3U	495mm	2	495mm	Paar	Nee
24563-265	4U	175mm	2	175mm	Paar	Nee
24563-266	4U	235mm	2	235mm	Paar	Nee
24563-267	4U	295mm	2	295mm	Paar	Nee
24563-268	4U	355mm	2	355mm	Paar	Nee
24563-269	4U	415mm	2	415mm	Paar	Nee
24563-270	4U	495mm	2	495mm	Paar	Nee
24563-275	6U	175mm	2	175mm	Paar	Nee
24563-276	6U	235mm	2	235mm	Paar	Nee
24563-277	6U	275mm	2	275mm	Paar	Nee
24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	Paar	Nee
24563-279	6U	295mm	2	295mm	Paar	Nee
24563-280	6U	355mm	2	355mm	Paar	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Lengte	Verpakkingseenheid	Snelle verzending
24563-281	6U	415mm	2	415mm	Paar	Nee
24563-282	6U	495mm	2	495mm	Paar	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Zijpaneel en 19-inch steun zijn tox-koud aan elkaar gelast. Toxen = klemtechniek, zonder toegevoegde hulpmiddelen. Dit gebeurt met speciaal gereedschap en hoge druk.

9 u-versie beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE