


Voorhandgreep, achteraf aanbrengen voor RatiopacPRO



Met deze handgreep aan de voorzijde is de flexibele en robuuste RatiopacPRO/-AIR behuizing eenvoudig te converteren voor gemakkelijker gebruik.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor het achteraf aanbrengen van behuizingen met afdekstrip en vervang deze door een voorhandgreep

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium

Producttype: Handvat

Table 1/2

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Kleur	Voltooien	Productfamilie	Type
24572-708	2			Poedercoating		

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Kleur	Voltooien	Productfamilie	Type
24571-301	2	Voorste handgreep	Grijs	Poedercoating	RatiopacPRO	Statisch
24571-302	2	Voorste handgreep	Grijs	Poedercoating	RatiopacPRO	Statisch
24571-993	2	Voorste handgreep	Grijs	Poedercoating	RatiopacPRO	Statisch
24571-305	2	Voorste handgreep	Grijs	Poedercoating	RatiopacPRO LUCHT	Statisch
24571-303	2	Voorste handgreep	Grijs	Poedercoating	RatiopacPRO	Statisch
24571-306	2	Voorste handgreep	Grijs	Poedercoating	RatiopacPRO LUCHT	Statisch
24571-304	2	Voorste handgreep	Grijs	Poedercoating	RatiopacPRO LUCHT	Statisch

Table 2/2

Catalogusnummer	Werkt met	Certificeringen	Snelle verzending
24572-708	Gevallen, RatiopacPRO		Nee
24571-301	Gevallen, RatiopacPRO	RoHS	Nee
24571-302	Gevallen, RatiopacPRO	RoHS	Nee
24571-993	Gevallen, RatiopacPRO	RoHS	Nee
24571-305	Gevallen	RoHS	Nee
24571-303	Gevallen, RatiopacPRO	RoHS	Nee
24571-306	Gevallen	RoHS	Nee
24571-304	Gevallen, RatiopacPRO LUCHT	RoHS	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.