

# Voorpaneel, geanodiseerd, niet-afgeschermd, schroefeenheid



Geanodiseerd voorpaneel, niet-afgeschermdde versie, al, 2,5 mm.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voorpaneel met gedeeltelijke breedte, al, 2,5 mm

Al, geanodiseerd

## SPECIFICATIES

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Diepte (D):</b>      | 2.5mm                       |
| <b>Materiaal:</b>       | Aluminium                   |
| <b>Voltooien:</b>       | Geanodiseerd                |
| <b>Type accessoire:</b> | Voorpaneel                  |
| <b>Producttype:</b>     | Voorpaneel                  |
| <b>Type:</b>            | Voorpaneel zonder handgreep |

Table 1/3

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Pakkethoeveelheid | Montage                      | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 30807-508       | 3U        | 3HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Pakkethoeveelheid | Montage                      | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 30807-481       | 3U        | 4HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30818-741       | 6U        | 2HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-510       | 3U        | 5HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-482       | 3U        | 6HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-509       | 3U        | 7HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-484       | 3U        | 8HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-483       | 3U        | 10HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-777       | 6U        | 5HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-485       | 3U        | 12HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-752       | 6U        | 6HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-501       | 3U        | 14HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-833       | 6U        | 7HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-779       | 6U        | 8HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-487       | 3U        | 21HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-753       | 6U        | 10HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-755       | 6U        | 12HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-496       | 3U        | 28HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-758       | 6U        | 14HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Pakkethoeveelheid | Montage                      | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 30807-780       | 6U        | 16HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-494       | 3U        | 42HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-757       | 6U        | 21HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-416       | 2U        | 84HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-766       | 6U        | 28HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30808-067       | 3U        | 63HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-506       | 3U        | 84HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-764       | 6U        | 42HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-596       | 4U        | 84HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-771       | 6U        | 63HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-776       | 6U        | 84HP       | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30807-778       | 6U        | 4HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |
| 30810-432       | 3U        | 2HP        | 1                 | Schroefbevestiging voorzijde | Geanodiseerd        | Geanodiseerd          |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte (H) | Breedte (W) | Certificeringen |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 30807-508       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 14.9mm      | RoHS            |
| 30807-481       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 20mm        | RoHS            |
| 30818-741       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 9.8mm       | RoHS            |

| Catalogusnummer | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte (H) | Breedte (W) | Certificeringen |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 30807-510       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 25mm        | RoHS            |
| 30807-482       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 30.1mm      | RoHS            |
| 30807-509       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 35.2mm      | RoHS            |
| 30807-484       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 40.3mm      | RoHS            |
| 30807-483       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 50.5mm      | RoHS            |
| 30807-777       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 25mm        | RoHS            |
| 30807-485       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 60.6mm      | RoHS            |
| 30807-752       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 30.1mm      | RoHS            |
| 30807-501       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 70.8mm      | RoHS            |
| 30807-833       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 35.2mm      | RoHS            |
| 30807-779       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 40.3mm      | RoHS            |
| 30807-487       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 106.3mm     | RoHS            |
| 30807-753       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 50.5mm      | RoHS            |
| 30807-755       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 60.6mm      | RoHS            |

| Catalogusnummer | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte (H) | Breedte (W) | Certificeringen |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 30807-496       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 141.9mm     | RoHS            |
| 30807-758       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 70.8mm      | RoHS            |
| 30807-780       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 80.9mm      | RoHS            |
| 30807-494       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 213mm       | RoHS            |
| 30807-757       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 106.3mm     | RoHS            |
| 30807-416       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 84mm       | 426.4mm     | RoHS            |
| 30807-766       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 141.9mm     | RoHS            |
| 30808-067       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 319.7mm     | RoHS            |
| 30807-506       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 30807-764       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 213mm       | RoHS            |
| 30807-596       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 172.9mm    | 426.4mm     |                 |
| 30807-771       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 319.7mm     | RoHS            |
| 30807-776       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 30807-778       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 261.8mm    | 20mm        | RoHS            |

| Catalogusnummer | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte (H) | Breedte (W) | Certificeringen |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 30810-432       | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nee             | 128.4mm    | 9.8mm       | RoHS            |

Table 3/3


| Catalogusnummer | Snelle verzending |
|-----------------|-------------------|
| 30807-508       | Nee               |
| 30807-481       | Nee               |
| 30818-741       | Nee               |
| 30807-510       | Nee               |
| 30807-482       | Nee               |
| 30807-509       | Nee               |
| 30807-484       | Nee               |
| 30807-483       | Nee               |
| 30807-777       | Nee               |
| 30807-485       | Nee               |
| 30807-752       | Nee               |
| 30807-501       | Nee               |
| 30807-833       | Nee               |
| 30807-779       | Nee               |
| 30807-487       | Nee               |

| Catalogusnummer | Snelle verzending |
|-----------------|-------------------|
| 30807-753       | Nee               |
| 30807-755       | Nee               |
| 30807-496       | Nee               |
| 30807-758       | Nee               |
| 30807-780       | Nee               |
| 30807-494       | Nee               |
| 30807-757       | Nee               |
| 30807-416       | Nee               |
| 30807-766       | Nee               |
| 30808-067       | Nee               |
| 30807-506       | Nee               |
| 30807-764       | Nee               |
| 30807-596       | Nee               |
| 30807-771       | Nee               |
| 30807-776       | Nee               |
| 30807-778       | Nee               |
| 30810-432       | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE