


Voorpaneel EMC Textile shield Kit, -40 tot 85 °C



De textiel EMC-pakkingen worden in een sleuf aan de rechterkant van de u-vormige voorpanelen geplaatst. De pakkingen zijn op het voorpaneel gelijmd. Voor een groter temperatuurbereik tot +85°C.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

EMC-pakking van textiel is zijdelings aangebracht op het voorpaneel of in de groef van het rechterprofiel, indien van toepassing.

De profielafdichting is op het contactoppervlak van de 19-inch steun of de achterste hoek gelijmd en vormt de geleidende verbinding met de u-vormige frontpanelen

Temperatuurbereik -40 °C ... +85 °C

SPECIFICATIES

Werkt met:	Subracks; Gevallen; Voorpanelen
Productfamilie:	EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO LUCHT; PropacPRO; Frame type plug-in eenheid
Producttype:	Afschermingskit
Materiaal:	Thermoplastische elastomeer

Table 1/1


Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Diepte (D)	Hoogte (H)	Snelle verzending
-----------------	-----------	-------------------	------------	------------	-------------------

21102-857	2U	10	1.62mm	52mm	Nee
21102-853	3U	10	1.62mm	97mm	Nee
21102-858	4U	10			Nee
21102-854	3U	100			Nee
21102-978	5U	10			Nee
21102-855	6U	10	1.62mm	232mm	Nee
21102-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	Nee
21102-856	6U	100			Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

EMC-pakkingen (textiel) zijn vereist voor het afschermen van de voorpanelen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE