


Voorpaneel, vlak, niet-afgeschermd, D-Sub uitsparingen



Plat voorpaneel met uitsparing voor D-Sub-connectoren.
Niet-afgeschermdde versie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Niet-afgeschermdde versie

Al, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend

SPECIFICATIES

Rekhoogte:	3U
Rekbreedte:	4HP
Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel

Type: Voorpaneel zonder handgreep

Table 1/2

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Aantal pinnen	Behandelde randen
30118-346	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 25	Nee
30118-347	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(3) 9	Nee
30118-344	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 9	Nee
30118-345	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 15	Nee
30118-342	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 15	Nee
30118-343	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 25	Nee
30118-341	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(3) 9	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Diepte (D)	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
30118-346	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-347	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-344	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-345	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-342	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-343	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee

Catalogusnummer	Volgdoet aan	Diepte (D)	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
30118-341	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS



Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE