

Voorpaneel, geanodiseerd voor, geleidend achter, niet afgeschermd



Voorpaneel, niet afgeschermd, geanodiseerd voor en geleidend achter.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorpaneel met gedeeltelijke breedte, al, 2,5 mm

Al, front geanodiseerd, geleidend

SPECIFICATIES

Diepte (D):	2.5mm
Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel zonder handgreep

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
30847-459	2U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
30847-461	2U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-067	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-081	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-102	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-123	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-463	4U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-464	4U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-465	4U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-204	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-183	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-460	2U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-462	4U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-148	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-162	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-458	2U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-466	5U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-467	5U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-468	5U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
30847-469	5U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-043	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-044	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-045	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-046	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-047	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-049	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-051	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-053	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-055	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-060	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-124	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-125	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-126	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-127	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-128	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-130	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-132	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
30838-134	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-136	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30838-141	6U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-470	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-471	3U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-476	4U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-480	9U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-482	9U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-484	9U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
30847-556	9U	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen	Snelle verzending
30847-459	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	84mm	213mm		Nee
30847-461	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	84mm	426.4mm	RoHS	Nee
30838-067	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	141.9mm	RoHS	Nee
30838-081	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	213mm	RoHS	Nee
30838-102	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	319.7mm	RoHS	Nee

Catalogusnummer	Volgdoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen	Snelle verzending
30838-123	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	426.4mm	RoHS	Nee
30847-463	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	172.9mm	213mm	RoHS	Nee
30847-464	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	172.9mm	319.7mm	RoHS	Nee
30847-465	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	172.9mm	426.4mm	RoHS	Nee
30838-204	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	426.4mm	RoHS	Nee
30838-183	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	319.7mm	RoHS	Nee
30847-460	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	84mm	319.7mm		Nee
30847-462	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	172.9mm	141.9mm		Nee
30838-148	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	141.9mm	RoHS	Nee
30838-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	213mm	RoHS	Nee
30847-458	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	84mm	141.9mm		Nee
30847-466	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	217.4mm	141.9mm		Nee
30847-467	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	217.4mm	213mm		Nee
30847-468	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	217.4mm	319.7mm		Nee


Catalogusnummer	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen	Snelle verzending
30847-469	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	217.4mm	426.4mm		Nee
30838-043	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	20mm	RoHS	Nee
30838-044	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	25mm	RoHS	Nee
30838-045	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	30.1mm	RoHS	Nee
30838-046	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	35.2mm	RoHS	Nee
30838-047	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	40.3mm	RoHS	Nee
30838-049	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	50.5mm	RoHS	Nee
30838-051	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	60.6mm	RoHS	Nee
30838-053	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	70.8mm	RoHS	Nee
30838-055	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	80.9mm	RoHS	Nee
30838-060	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	106.3mm	RoHS	Nee
30838-124	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	20mm	RoHS	Nee
30838-125	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	25mm	RoHS	Nee
30838-126	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	30.1mm	RoHS	Nee

Catalogusnummer	Volgdoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen	Snelle verzending
30838-127	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	35.2mm	RoHS	Nee
30838-128	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	40.3mm	RoHS	Nee
30838-130	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	50.5mm	RoHS	Nee
30838-132	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	60.6mm	RoHS	Nee
30838-134	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	70.8mm	RoHS	Nee
30838-136	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	80.9mm	RoHS	Nee
30838-141	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	106.3mm	RoHS	Nee
30847-470	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	9.8mm	RoHS	Nee
30847-471	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	14.9mm	RoHS	Nee
30847-476	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	395.1mm	20mm	RoHS	Nee
30847-480	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	395.1mm	40.3mm	RoHS	Nee
30847-482	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	395.1mm	50.5mm	RoHS	Nee
30847-484	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	395.1mm	60.6mm	RoHS	Nee
30847-556	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	395.1mm	426.4mm	RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE