


Geleiderail met codering voor CompactPCI/VME64x, offset 0,1 inch



Kunststof offset (0,1 inch) geleiderail met codering voor CompactPCI- en VME64x-systemen vormt een betrouwbare interface tussen de subrack-mechanica en de subassemblages. De optionele keying/coderingspennen voorkomen dat kaarten in de verkeerde sleuven worden geplaatst. De geleiderails kunnen bovendien worden vastgebout aan de horizontale rail of platen met een dikte van 1,5 mm voor hogere eisen aan schokken en trillingen. De geleiderail kan optioneel worden uitgerust met een ESD-klem, die zorgt voor geleidend contact tussen de printplaat, het handvat (IES, IEL) en de horizontale rail. Geschikt voor RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO en EuropacPRO.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Offset (0,1 inch) geleiderail met een groefbreedte van 2 mm en codering voor CompactPCI-voedingen

Optionele ESD-klemmen voor PCB-groef en voor uitlijningspen beschikbaar

Optionele spie-/codeerpennen om te voorkomen dat kaarten in de verkeerde positie worden geplaatst

Geleiderails kunnen worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen van 1,5 mm dik

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Type	Werkt met	Groefbreedte	Materiaal	Kleur	Snelle verzending
64560-072	Codering, offset	Subracks, Gevalen, Chassis	2	Plastic	Groen	Nee

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Groefbreedte	Materiaal	Kleur	Snelle verzending
64560-071	Codering, offset	Subracks, Gevallen, Chassis	2	Plastic	Groen	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE