


Geleiderail met codering, voorgemonteerde ESD-clip voor CompactPCI/VME64x, pc



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

NIEUWE generatie met kunststof geleiderails van het coderingstype voor betrouwbare bevestiging van PCB's of plug-in-units

Aanzienlijk meer stabiliteit dankzij een geoptimaliseerd ontwerp en materiaal van hoge kwaliteit (pc)

Verbeterde brandveiligheidseigenschappen, voldoet aan en 45545-2-eisen R22, R23 en R24 met HL3

?Halogeenvrij?, volgens IEC 61249-2-21

Kan worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen met een dikte van 1,5 mm

Kan worden vastgebout aan de horizontale rails type H en R voor hogere eisen aan schokken en trillingen

ESD-klem voor geleidend contact tussen printplaat en horizontale rail voorgemonteerd

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

SPECIFICATIES

Werkt met:	Subracks; Gevallen; 19-inch chassis; Systemen
Type:	Codering en voorgemonteerde ESD-klemmen
Productfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiaal:	Met glasvezel versterkte kunststof

Table 1/2

Catalogusnummer	Kleur	Pakkethoeveelheid	Diepte van de plank	Groefbreedte	Voldoet aan	Railtype
24568-853	Rood	10	70mm	2	EN 45545-2	Boven
24568-855	Rood	10	70mm	2	EN 45545-2	Onder
24568-854	Grijs	10	70mm	2	EN 45545-2	Boven
24568-856	Grijs	10	70mm	2	EN 45545-2	Onder
24568-847	Rood	10	160mm	2	EN 45545-2	Onder
24568-850	Rood	10	160mm	2	EN 45545-2	Boven
24568-848	Grijs	10	160mm	2	EN 45545-2	Onder
24568-851	Grijs	10	160mm	2	EN 45545-2	Boven

Table 2/2

Catalogusnummer	Snelle verzending
24568-853	Nee
24568-855	Nee
24568-854	Nee
24568-856	Nee
24568-847	Nee
24568-850	Nee
24568-848	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
24568-851	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE