


Eindstuk geleiderail, pc

Kunststof eindstukken voor afzonderlijke meerdelige geleiderails met kunststof of aluminium extrusie uit het middenstuk. Verkrijgbaar als standaard- of accessoire-type.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eindstukken geleiderail (PC) voor afzonderlijke meerdelige geleiderails met kunststof of aluminium extrusie uit het middenstuk

Verbeterde brandveiligheidseigenschappen, voldoet aan en 45545-2-eisen R22, R23 en R24 met HL3

?Halogeenvrij?, volgens IEC 61249-2-21

Middenstukken leverbaar voor standaard PCB-lengtes (160, 220, 280 en 340 mm) en voor speciale afmetingen als 1000 mm-uitvoering

Kan worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen met een dikte van 1,5 mm

Kan worden vastgeschroefd voor hogere vereisten op het gebied van schokken en trillingen

Optionele ESD-klem voor geleidend contact tussen printplaat en horizontale rail beschikbaar

SPECIFICATIES

Werkt met:	Subracks; Gevallen; Chassis
Productfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiaal:	Met glasvezel versterkte kunststof
Producttype:	Eindstuk rail

Table 1/1

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Voldoet aan	Type	Verpakkingseenheid	Groefbreedte	Snelle verzending
64568-018	1	EN 45545-2	Accessoire	Paar	2.5	Nee
64568-004	1	EN 45545-2	Standaard	Paar	2	Nee
64568-014	1	EN 45545-2	Standaard	Paar	2.5	Nee
64568-093	1	EN 45545-2	Coderen Peg	Paar	2.5	Nee
64568-094	1	EN 45545-2	Coderen Peg	Paar	2.5	Nee
64568-095	1	EN 45545-2	Coderen Peg	Paar	2.5	Nee
64568-008	1	EN 45545-2	Accessoire	Paar	2	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE