


# Horizontale geperforeerde strook



Geperforeerde strip van 1 mm aluminium voor het centreren van afgeschermd plug-in units.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voor het centreren van de afgeschermd insteekmodules

## SPECIFICATIES

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>      | Aluminium                                                               |
| <b>Werkt met:</b>      | Subracks; Gevallen                                                      |
| <b>Productfamilie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Producttype:</b>    | Geperforeerde strip                                                     |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Rekbreedte | Pakkethoeveelheid | Lengte   | Snelle verzending |
|-----------------|------------|-------------------|----------|-------------------|
| 30845-197       | 28HP       | 1                 | 147.12mm | Nee               |
| 30845-232       | 63HP       | 1                 | 324.92mm | Nee               |
| 30845-253       | 84HP       | 1                 | 431.6mm  | Nee               |
| 30845-211       | 42HP       | 1                 | 218.24mm | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Alleen te gebruiken met dubbel-T-inzetstuk met schroefdraad.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**