

Hygrostaat, relatieve luchtvochtigheid

Hygrostaat, relatieve luchtvochtigheid, 230 VAC.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aanpasbaar met drie afzonderlijke componenten: Hygrostat, montagemateriaal, aansluitkabel (ingang met SCHUKO/UTE-connector; uitgang met IEC-connector of open uiteinde), afzonderlijk bestellen

Schakelt de ventilator of verwarmingen uit wanneer de ingestelde waarde is bereikt

De geïntegreerde LED gaat branden wanneer het aangesloten apparaat wordt ingeschakeld

Visuele weergave

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
60715-138	Plastic	1	Nee
60715-213	Plastic	1	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE