

Inpac 19-inch chassis



Het nVent SCHROFF Inpac-chassis biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische assemblages en kan ook worden gebruikt voor desktoptoepassingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aarding-/aardingsset optioneel

RAL 7030 afwerking met poedercoating

Voor montage met 19-inch componenten of afzonderlijk met montageplaten

Drie rijen ventilatiesleuven in de voet voor luchtinlaat

Aluminium constructie met gegoten voor- en achterframes

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Buitenafmetingen conform IEC 60297-3-101

Aarding-/aardingsconnectoren naar: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 DEEL 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 DEEL 1/A1

Wijzigingen zoals uitsparingen of verf beschikbaar

SPECIFICATIES

Rekbreedte: 84HP

Producttype: Case

Productfamilie: Inpac

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Montage	Voldoet aan	EMC-afscherming
10828-151	3U	254.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-152	3U	314.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-153	3U	374.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-154	3U	434.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-156	4U	254.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-157	4U	314.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-158	4U	374.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-159	4U	434.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-168	6U	374.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-169	6U	434.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-171	2U	254.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-172	2U	314.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-173	2U	374.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltooien	Materiaal	Statische belasting	Snelle verzending
10828-151	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-152	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-153	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee

Catalogusnummer	Voltooien	Materiaal	Statische belasting	Snelle verzending
10828-154	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-156	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-157	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-158	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-159	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-168	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-169	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-171	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-172	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-173	Poedercoating	Aluminium, Staal	15kg	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Max. Installatieruimte bij montage van 19-inch componenten is 75 pk.

De levering omvat schroeven voor het bevestigen van de achter- en voorpanelen.

Hoes en basisplaat verkrijgbaar in andere kleuren.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE