

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt op afstand schakelen van afzonderlijke stopcontacten, maakt bewaking op factureringsniveau mogelijk

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN2326	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN2317	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(12) C13, (4) C19	16	Zwart
EN2316-A	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(12) C13, (4) C19	16	Zwart
EN2350	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Zwart

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN2380	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(16) vergrendelen C13/C15, (16) vergrendelen C13/C15/C19/C21	32	Zwart
EN2325	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN2329	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (8) C19	32	Zwart
EN2337	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(38) C13, (6) C19	44	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde uitgangen	Aantal stroomonderbrekers	Nominaal vermogen	Lengte van de invoerkabel	Locatie van de invoerkabel
EN2326	Geen stroomonderbreker	Ja	0	3,7 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2317	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	0			Bovenste invoer
EN2316-A	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	0			Invoer aan voorzijde
EN2350	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2380	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2325	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2329	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2337	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2			Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Max. Ingangsvermogen	Nominale spanning	Inclusief aan/uitschakelaar	Uitgangsspanning
-----------------	-----------------	------	----------------------	-------------------	-----------------------------	------------------

EN2326	100 – 240V	1 PH	3,68 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2317	200 – 240V	1 PH	3,68 kVA			200 – 240VAC
EN2316-A	100 – 240V	1 PH	3,68 kVA			100 – 240VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2325	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

Catalogusnummer	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)	Type stekker	Rekeenheden	Verwijderbare invoerkabel	Type dosering	Materiaal
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Invoer	Staal
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	
EN2316-A	20 A (16 A) Noord-Amerika, 16 A International	C20	0U	Ja	Invoer	
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	Staal
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	Staal
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	Staal
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	Staal
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	

Table 5/6

Catalogusnummer	Voltooien	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Pakkethoeveelheid
EN2326	Poedercoating	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2317						1
EN2316-A						1
EN2350	Poedercoating	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Poedercoating	1490mm	56mm	75mm		1
EN2325	Poedercoating	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Poedercoating	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2337						1

Table 6/6

Catalogusnummer	Onderbrekingswaarde	Snelle verzending
EN2326	5kAIC	Nee
EN2317	5kAIC	Nee
EN2316-A	5kAIC	Nee
EN2350	5kAIC	Nee
EN2380	5kAIC	Nee
EN2325	5kAIC	Nee
EN2329	5kAIC	Nee
EN2337	5kAIC	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE