

Interscale Desktop Case, niet geperforeerd

Flexibele desktoptas met geïntegreerde EMC-bescherming.
Gebaseerd op het nVent SCHROFF Interscale platform en
ontwikkeld in overeenstemming met IEC 60297-3-109.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Modulaire bureaukoffer bestaande uit 4 gemonteerde onderdelen

Ontwikkeld volgens IEC 60297-3-109 (in ontwikkeling bij IEC)

Geïntegreerde EMC-bescherming

Bescherming tegen binnendringen tot IP 30

Kleur RAL 7016

Aangepaste of aangepaste casussen op aanvraag

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium; Staal
Type:	Desktop
Productfamilie:	Interscale
Beschermingsgraad:	IP30
Kleurcode:	RAL 7016
Producttype:	Kleine behuizing

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Breedte	Diepte	Koeling	Kleur
14820-133	43.7mm	1	132.6mm	132.6mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-134	43.7mm	1	133mm	177mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-155	43.7mm	1	221mm	221.45mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-175	43.7mm	1	310mm	221.45mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-195	43.7mm	1	399mm	221.45mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-197	43.7mm	1	399mm	310.35mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-255	88.1mm	1	221mm	221.45mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-275	88.1mm	1	310mm	221.45mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-295	88.1mm	1	399mm	221.45mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-297	88.1mm	1	399mm	310.35mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-375	132.6mm	1	310mm	221.45mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-395	132.6mm	1	399mm	221.45mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs
14820-397	132.6mm	1	399mm	310.35mm	Niet geperforeerd	Antraciet grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltooien	Snelle verzending
14820-133	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee

Catalogusnummer	Voltooien	Snelle verzending
14820-134	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-154	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-254	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-155	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-175	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-195	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-197	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-255	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-275	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-295	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-297	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-375	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-395	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee
14820-397	Aluminium-verzinkt, Poedercoating	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE